


**ND**

DISIMPILATORE AUTOMATICO



Video



ND 3300, con disimpilatore per vassoi in termoformato seguito da disimpilatore vasi.



DESCRIZIONE MACCHINA

Macchina elettropneumatica a composizione modulare per la distribuzione di seminiere, portavaschette, portavasi e l'inserimento di vaschette e vasi al loro interno.

La macchina è gestita da PLC con pannello touch-screen; è possibile configurare fino a 6 disimpilatori.


Ciascun disimpilatore installato sulla macchina può essere gestito in maniera indipendente ed essere utilizzato in contemporanea a tutti gli altri moduli presenti o abbinato solo ad alcuni di essi.

Abbinato alle etichettatrici EAC, il disimpilatore ND è l'ideale per gestire e preparare i contenitori prima del loro utilizzo in una qualsiasi linea di lavoro.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Macchina gestita con PLC e visualizzazione dati su pannello touch-screen. Componibile da 1 a 6 disimpilatori.
- Larghezza nastro (standard): L = 450 / 600 mm.
- Lunghezze telaio (standard) L = 1300/2300/3300/4300/5300/6300 mm.
- Velocità fissa di avanzamento.
- Lettura presenza contenitore con fotocellula e/o laser.
- Produzione oraria: in base alla configurazione finale richiesta.
- Disponibile nella versione operatore lato destro o lato sinistro.


ESEMPI DI COMPOSIZIONE DELLA MACCHINA



Disimpilatore a 2 movimenti per contenitori in polistirolo (1), seguito da **disimpilatore a 3 movimenti** per vaschette termoformate (2).




Disimpilatore a 3 movimenti per vassoi barquette (1), seguito da una **coppia di disimpilatori per vaschette godet** (2 e 3).



Disimpilatore a 3 movimenti per contenitori termoformati (1), seguito da **disimpilatore a 3 movimenti** per vaschette termoformate (2) con etichettatrice a tampone sincronizzata (3) e **disimpilatore 3 movimenti** per vasi (4).





ND 4300,
con disimpilatore per vassoi in polistirolo,
disimpilatore per vassoi in termoformato e
disimpilatore per vaschette abbinato
a due etichettatrici a tampone (1 per lato).

- **Disimpilatori a 2 / 3 / 4 movimenti**, per contenitori e vasi in tutte le forme e dimensioni disponibili sul mercato.
- Disimpilatore a 2 movimenti con **carico frontale o laterale**.
- **Disimpilatore** a 3 movimenti per **barquette**.
- **Disimpilatore** per vaschette **godet**.
- **Etichettatrici** EAC, frontali e/o laterali.
- **Nastro di alimentazione** pile contenitori vuoti.
- **Unità di accatastamento**: impilatore finale a bilancieri.
- **Kit ruote** per la movimentazione.

DETTAGLI



I nostri disimpilatori possono lavorare con **qualsiasi tipo di vassoio**, in tutti i tipi di materiali.



Distribuzione **vassoi portavaschette** in polistirolo e relativo inserimento di vaschette in termoformato.



Distribuzione **vassoi portavasi** in termoformato e relativo inserimento vasi.



Distribuzione **vassoi portavasi** in termoformato e relativo inserimento vasi per coltura idroponica.



ESEMPI DI COMPOSIZIONE

DISIMPILATORE AUTOMATICO



Video

Disimpilatore per vassoi portavasi in termoformato seguito da disimpilatore di vasi di tipo biodegradabile.



Disimpilatore per seminiere termoformate sincronizzato con etichettatrice frontale per l'applicazione di etichette sul lato della seminiera (1). A seguire, una seconda etichettatrice per applicare etichette sulla parte superiore (2). Unità di accatastamento in chiusura.



Video

Disimpilatore per vassoi barquette, seguito da disimpilatore per vaschette godet; in chiusura, etichettatrice a tampone per vassoi barquette.



Disimpilatori per vaschette in termoformato: la stazione con scivoli di carico è particolarmente utilizzata per aumentare l'autonomia della macchina e diminuire di conseguenza la manodopera.



Disimpilatore di vaschette in termoformato sincronizzato con etichettatrice a tampone.

